


Propozycja rozmieszczenia urządzeń zintegrowanej uniwersalnej linii diagnostycznej produkcji "UNIMETAL" Sp. z o.o. Złotów

Doły fundamentowe wykonać według DTR poszczególnych urządzeń

linia Uniline 5000 QUANTUM 4x4

A-A



Opracował:

26-03-2012

Zatwierdził:

Zalecane rury instalacyjne dwuścienne, karbowane np. systemu AROT DYK
alternatywnie rury PCW (nie stosować kolan 90° w razie potrzeby 2x45°)